

# FAM SİSTEMLERİ

## FAM Eriyik Kalay Ölçüm Sistemi



### ÖZELLİKLER

- Fırın alanı yakınına uygun konuma doğrudan montaj
- OxyTech Proba kolay bağlantı
- OxyTech Kontrol cihazı
- Dahilinde referans hava temin hattı
- Kalibrasyon gerektirmez
- Dahilinde termokup giriş modülü

### FAYDALARI

- Sürekli ölçüm
- Analog çıkış
- Fırın içi değişimlere hızlı tepki
- Kalibrasyon gerektirmez
- Bakım gerektirmez



FORM ATILIM MAKİNE

Kuloğlu Mah. Başağa Çeşmesi Sok. No.13 Beyoğlu – İstanbul  
Tel.: + 90 212 227 80 61 / +90 212 259 74 70 [www.formmak.com](http://www.formmak.com)

# FAM SİSTEMLERİ

## FAM Eriyik Kalay Ölçüm Sistemi

### TEKNİK DETAYLAR

#### OxyTech Kontrol Cihazı

Ölçüleri	: 138 mm x 138 mm
Göstergeler	: Anlık PPM oksijen konsantrasyonu Prob yakınında veya ucunda sıcaklık değeri
Alarm Çıkışları	: Proses sapma alarmları olarak seçilebilir 220 VAC
Analog Girişler	: 2 izoleli seçilebilir termokup veya OxyTech Prob
Analog Çıkışlar	: İzoleli 4-20 mA çıkış
Hat Voltajı	: 190 - 250 VAC, 50 Hz
Güç İhtiyacı	: 50 VA maksimum
Pano Ölçüleri	: En 400 mm x Yükseklik 600 mm x Derinlik 300 mm
Ağırlık	: Yaklaşık 15 kgs

